

FICHE TECHNIQUE (FT)

Stucanet® Easy Fix Joint de mortier

Bande de découplage



Domaines d'application

La bande de découplage Easy Fix est un pont d'enduit autocollant pour les joints de mortier de plus de 2 cm au raccord plafond-mur à l'intérieur. Elle sert de découplage, de minimisation des fissures en cas de torsion du plafond des joints de mortier avec la brique ainsi que pour des fissures d'une largeur maximale de 0,3 mm dans le support. Ensuite, le crépi peut être appliqué directement dessus (sans enrobage de treillis supplémentaire). Le produit ne remplit aucune fonction statique. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés

- Pont de crépi efficace autocollant pour les rénovations et les nouvelles constructions
- Une solution économique pour le pontage rapide des fissures
- Variante sûre pour réduire les fissures en cas de joints de mortier surdimensionnés

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000956596
EAN	4038502166555
Emballage	
Quantité par unité	100 m/unité
Longueur	20 mm
Largeur	11 cm
Résistance à la traction	2000 MPa
Module d'élasticité	150 MPa

Stucanet® Easy Fix Joint de mortier

Bande de découplage

Base du matériau

- Ruban autocollant
- Tissu en polyester comme découplage
- Fil d'acier inoxydable avec structure de cordon 7 x (3 x 0,15 mm) relié par du fil à coudre

Mise en œuvre

Etendre le rouleau et le découper, retirer la bande de protection de la bande adhésive et coller directement sur la maçonnerie. Enduire immédiatement.

Au niveau de la jonction entre le mur et le plafond, le Stucanet® Easy Fix doit être collé environ 5 mm en dessous du plafond afin que cette zone puisse bouger librement. Ensuite, il est indispensable de procéder à une coupe de joint propre et continue.

Etendre le rouleau et le découper, retirer la bande de protection de la bande adhésive et coller directement sur la maçonnerie. Enduire immédiatement. **Au niveau de la jonction entre le mur et le plafond, le Stucanet® Easy Fix doit être collé environ 5 mm en dessous du plafond afin que cette zone puisse bouger librement.** Ensuite, il est indispensable de procéder à une coupe de joint propre et continue. Tous les enduits de fond GREUTOL d'une épaisseur de couche d'au moins 1 cm et de 3 cm au maximum conviennent pour l'application du revêtement ultérieur.

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).

Période de conservation: min. 12 mois.

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support). Le Stucanet® Easy Fix ne remplit pas de fonctions statiques. Le produit a été testé avec succès chez P&F Expert à Sursee et a passé le test avec succès.

Ne pas utiliser sur des murs non porteurs avec insert en EPS, laine de pierre, laine de verre ou mousse de remplissage entre la maçonnerie et le plafond.

Stucanet® Easy Fix Joint de mortier

Bande de découplage

Torsion du plafond	max. 2 °
Dilatation changement de matériau dans le support	max. 0,3 mm